



- DE MINERALEN BLIJVEN BEHOUDEN
- GEEN LOZING IN DE RIOLERING
- ZONDER VOORRAADRESERVOIR

WATERZUIVERAAR

AC110

UF400




■ CINTROCLEAR®: FUNCTIES

De CINTROCLEAR® (UF400 – UF 500) zuivert het water door ultrafiltratie met hoog vermogen. Uitgerust met 5 filtratiemodulen (UF500) is dit de optimale oplossing voor accidentele of chronische verontreinigingen van agrarische of industriële, chemische of pathogene oorsprong.


Alle CINTROCLEAR-modellen worden aangesloten op de openbare drinkwaterleiding. De ideale installatieplaats is onder de gootsteen in de keuken.




AC110



UF400



UF500



■ 5 SPECIALE FILTRATIEMODULEN

1 MODULE VOOR VOORFILTRATIE 5µm

Voor het weerhouden van slib en zwevende deeltjes.

2 MODULE VOOR DENITRATIE

Vermindert aanzienlijk een te hoog gehalte aan nitraten.

3 MODULE MET ACTIEVE KOOL

Onder hoge druk gecomprimeerde actieve kool en bij hoge temperatuur verbonden met een polymeer. Verwijdt zware metalen en overblijvende chemicaliën (lood, residueel chloorgehalte,...), onaangename geur en smaak verdwijnen eveneens.

4 MODULE ULTRAFILTRATIE

Samengesteld uit micro-poreuze membranen van 0,03µ voor het weerhouden van 99,99% van virale en bacteriële elementen.

5 UV-GENERATOR

Deze germicide ultraviolet vernietigt 99,99% van de pathogene kiemen, bacteriën, virussen en andere micro-organische stoffen.

UF500



MONTAGE KIT

Standaard geleverd op elke waterzuiveraar

1. Schroeven + muurbeugel van de waterzuiveraar
2. Aparte kraan voor gezuiverd water met aansluitstuk
3. Stroomkabel voor UV-generator
4. Rode aanvoerleiding
5. Blauwe leiding voor gezuiverd water
6. Drie aansluitaccessoires
7. Montagehandleiding



AC110	UF400	UF500
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

ONDERHOUDSKIT

Te vervangen om: zie achterzijde

- A. Patroon voorfiltratie 5µm
- B. Patroon denitratie
- C. Patroon actieve koolfilter ADS 150
Hogere kwaliteit met hoog adsorptievermogen om zware metalen en resten van geneesmiddelen te weerhouden.
- D. Patroon ultrafiltratie 0,03µm
- E. Demontagesleutel
- F. Gedetailleerde handleiding voor het onderhoud
- G. Patroon actieve kool ADS 150 + UF
Van uitstekende kwaliteit MET ultrafiltratie (0,15 µm) om alle aanwezige virale en bacteriële elementen uit het water te weerhouden.



AC110	UF400	UF500
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐


■ Standaard ■ Optie



TECHNISCHE GEGEVENS

	AC 110	UF 400	UF 500
Vervanging van de patronen	1x/jaar	1x/jaar	1x/jaar
Elektrische aansluiting	-	-	230 V/30 mA
Min./max. werkdruk (bar)	2 > 5 bar	2,5 > 5,5 bar	2,5 > 5,5 bar
Gemiddelde doorstroming zuiver water	2 l/min	2 l/min	2 l/min
Gewicht leeg/klaar voor gebruik	2.65 / 3.15 kg	6 / 9.4 kg	6.5 / 9.9 kg
Afmetingen (B x H x D in mm)	145x380x127	390x397x180	390x397x180
Waterkwaliteit voor de zuiveraar	openbare drinkwaterleiding		
Hydraulische aansluiting van de filter	steekfittingen John Guest®		

INSTALLATIE SCHEMA



1. Zuiver waterkraan
2. Keukenwerkblad
3. Spoeltafel
4. Zuiver waterleiding
5. Verloopsok John Guest®
6. Afstand tussen filter en kraan: max. 3 meter
7. Afsluiterkraan John Guest®

8. De zuiveraar kan op 3 manieren aangesloten worden op de drinkwaterleiding:

- a. via een Y-aansluiting op de aanvoer voor wasmachine of vaatwas. (artikelnr. 1646)
- b. via een vrije kraan (artikelnr. 2016 voor AC110 - artikelnr. 1676 voor UF400/UF500)
- c. aanboorkraan voor koperen leiding (artikelnr. 1645)

9. Stroomkabel voor UF500 (220V)